

# Parasilico Monument

1/2

## OMSCHRIJVING

**PARASILICO MONUMENT** is een blijvend elastische stoppasta. Geschikt voor voegen met een ruime beweging. **PARASILICO MONUMENT** werd ontwikkeld als vervanger van klassieke stopverf en wordt gebruikt bij renovatiewerken voor het plaatsen van o.a. monumentenglas.

**PARASILICO MONUMENT** is een één-component, gebruiksklare, neutraal alcoxy vernettende siliconenrubber (RTV-1) die verrubbert door reactie met de vochtigheid van de omringende lucht.

## TOEPASSINGEN

**PARASILICO MONUMENT** wordt aangebracht als driehoekige stoprand, zoals glas vroeger werd geplaatst. **PARASILICO MONUMENT** wordt gebruikt voor de plaatsing van isolerend glas, gelaagd glas en restauratieglas in houten of stalen ramen met of zonder onderverdeling.

**PARASILICO MONUMENT** is overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende verven.

## EIGENSCHAPPEN

- blijvend elastisch
- snelle uitharding
- overschilderbaar met watergedragen- en alkydharsverven (voorafgaande compatibiliteitstests worden niettemin aangeraden).
- compatibel met isolatieglas en gelaagd glas.
- geen vorming van rimpels of barsten
- makkelijk te onderhouden

## VOORBEREIDING

**PARASILICO MONUMENT** hecht zich op proper glas, behandeld hout, metalen en vele kunststoffen. Controleer of de sponning volgens voorschrift is afgewerkt en of er geen vocht, vuil of loszittend stof meer zijn. De ondergrond met Parasilico Cleaner en een propere vod ontvetten. Het reinigingsmiddel laten verdampen. De ontvette onderdelen niet meer aanraken. Niet aanbrengen in geval van regen of mist. (in geval van een ongekeerde ondergrond dient u onze technische dienst te contacteren of voorafgaande tests uit te voeren.)

Passende kunststofblokjes gebruiken. Geen neopreenblokjes gebruiken om doorslag te vermijden. Indien de ruit kort na plaatsing belast wordt, dient deze tot het moment van volledige uitharding van de kit, geborgd te worden. Om de vensters correct te stutten moet men een PE band of een tweezijdige kleefband in het raamwerk aanbrengen. De klassieke stoprand geeft geen mogelijkheid tot ventilerend glasplaatsen. Daarom dient de omtrekspeling zonder luchtbellen gevuld te worden.

## AANBRENGEN

De spuitmond op breedte van de voeg schuin afsnijden. De mastiek met een manueel of pneumatisch pistool aanbrengen.

## COMPATIBILITEIT

**PARASILICO MONUMENT** is compatibel met het butyl van randverbindingen. Hij kan dus gebruikt worden voor de plaatsing van isolatieglas. In geval van een onbekend type isolatieglas is het raadzaam onze technische dienst of de leverancier van uw ruiten te contacteren.

## GLADSTRIJKEN

Voor de huidvorming, de voeg in driehoekige vorm afwerken met een afstrijkpalet en met DL100 gladstrijken.

## REINIGING

De vlekken en het gereedschap met Parasilico Cleaner reinigen. De uitgeharde mastiek mechanisch verwijderen met Silicone Remover.

## BEPERKING

Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.

## VERPAKKING & KLEUREN

- 25 kokers per karton
  - Beschikbare kleuren:  
**worsten 600 ml:** natuursteen, zwart  
**kokers 310 ml:** wit - zwart
- Andere kleuren op aanvraag beschikbaar op voorwaarde van een gepaste hoeveelheid (75 kokers of meervoud).

## BEWARING

In zijn oorspronkelijke hermetisch afgesloten verpakking in een droog en koel lokaal tussen +5°C en +25°C, 9 maanden.

## VEILIGHEID

Langdurig contact met de huid voorkomen. In geval van contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een geneesheer raadplegen. Elk contact met voedingswaren vermijden zolang de silicone niet is uitgehard. Buiten het bereik van kinderen houden. Het product is zonder risico's bij een conforme en correcte toepassing. De fiche met de veiligheidsgegevens is beschikbaar op aanvraag.


De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

# Parasilico Monument

2/2

## TECHNISCHE KENMERKEN

Verwerkingstemperatuur	+5°C tot 30°C
Temperatuursweerstand	-40°C tot +120°C
Dichtheid	1,3 g/ml
Huidvorming	25/30 min
Shore A (DIN 53505)	Ca 45
Uitharding	1 dag: 3 mm 4 dagen : 6 mm
Inkrimping	< 3%
Maximale toelaatbare vervorming	7,5%
Modulus bij breuk (ISO 8339)	0,65N/mm <sup>2</sup>
% rek bij breuk (ISO 8339)	80%



Roterijstraat 201-203 – 8793 WAREGEM – BELGIUM  
T: +32 (0)56 62 70 51 – F: +32 (0)56 60 95 68  
info@dl-chem.com – [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com)

**DL CHEMICALS**  
Manufacturer of Sealants  
Since 1936

Rev. 2  
062015

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.